

**Garant****Brusni čep grubo, AN, tip: ZY1032****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551600 ZY1032
GTIN	4045197239679
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi** (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Brusni čep **od normalnog korunda (AN)** grube granulacije i od kompozitne umjetne smole. Duljina drške 40 mm.

**Upotreba:**

Za obradu **visoko legiranog čelika, INOX-a ili jevanog čelika**.

Preporučena brzina narezivanja 40 – 50 m/s.

**Tehnički opis**

Duljina drške	40 mm
Ø glave	10 mm

Stupanj finoće	grubo
Ø drške	6 mm
Duljina glave	32 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AN
Vrsta proizvoda	Brusni zatic