

Garant**Brusni čep grubo, AN, tip: ZY1632****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551600 ZY1632
GTIN	4045197239693
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Brusni čep **od normalnog korunda (AN)** grube granulacije i od kompozitne umjetne smole. Duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za obradu **visoko legiranog čelika, INOX-a ili jevanog čelika**.

Preporučena brzina narezivanja 40 – 50 m/s.

Tehnički opis

Duljina drške	40 mm
Stupanj finoće	grubo

Ø glave	16 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	32 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AN
Vrsta proizvoda	Brusni zatik