

Garant**Brusni čep grubo, AW-AN, tip: ZY1632****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Brusni čep posebne kvalitete **miješani korund**, zrno 30 (grubi) i keramičkog veziva. Ø drške 6 mm, duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za grubu obradu **lijevanog željeza i INOX-a**.

Preporučena brzina rezanja 40 – 50 m/s.

Tehnički opis

Ø glave	16 mm
Duljina drške	40 mm

Stupanj finoće	grubo
Ø drške	6 mm
Duljina glave	32 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AW-AN
Vrsta proizvoda	Brusni zatik