



Mali brusni čep fino, AD-AW, tip: KU03



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	551510 KU03
GTIN	4027497197859
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

LUKAS brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, spoja, vrste i veličina zrna. Precizno rotiranje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći čovjeka, stroj i izradak. LUKAS brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim učinkom skidanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom podjednakom kvalitetom površine izratka.

Mali brusni čepovi s **mješovitim zrnom (AD-AW)** od normalnog korunda, plemenitog korunda i jednokristalnog korunda bijele boje (LUKAS oznaka NDW) u granulaciji 100 (fina). Ø drške 3 mm, duljina drške 50 mm.

Upotreba:

Brusni čepovi visoke stabilnosti oblika uglavnom prikladno za finu obradu i obradu bridova (**kaljenih**) **alatnih čelika** i **Cr-Ni-čelika** u alatničarstvu i kaluparstvu. Preporučena brzina rezanja 10 – 30 m/s.

Tehnički opis

Stupanj finoće	precizno
----------------	----------

Duljina drške	50 mm
Ø glave	3 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	3 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AD-AW
Vrsta proizvoda	Brusni zatik