

**Garant****Čep za brušenje mramora, Ø glave: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552000 30
GTIN	4045197239983
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Silicijev karbid (SiC)** zrno 46 **mekano-elastično povezan u plastici (PU)** i spojen na potporni tanjur čeličnom drškom od 6 mm.

**Upotreba:**

Za obradu mramora i dekorativno brušenje čelika, INOX-a, neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	10000 min <sup>-1</sup>
Duljina drške	40 mm
Ø drške	6 mm
Ø glave	30 mm
Duljina glave	30 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Vrsta proizvoda

Olovka za poliranje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrdi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		