

**HOLEX****Lepezasti brusni valjak Filc (A), srednje, Ø glave×širina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 554960 60X30  |
| GTIN           | 4045197241238 |
| Razred artikla | 52E           |

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Filc protkan normalnim korundom (A). Zaslužan za **ravnomjeran, mat završni izgled.**

**Upotreba:**

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| preporučeni broj okretaja      | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Širina glave                   | 30 mm                  |
| maksimalan broj okretaja       | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Ø drške                        | 6 mm                   |
| Ø glave                        | 60 mm                  |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                      |
| Usporedba granulacije          | 180                    |
| Stupanj finoće                 | srednje                |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Atribut imena proizvoda | srednje                 |
| Vrsta proizvoda         | Lepezasti brusni valjak |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Lakovi                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |