

HOLEX**ISO potporni tanjur fleksibilno/glatko, Vanjski Ø: 108mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566650 108
GTIN	2050001032164
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Elastični posebni plastični tanjur **za fleksibilno brušenje bridova**. Idealan za granulaciju od 60 i finije.

Sukladno s normom ISO.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
prikladno za Ø ploče	115 mm
Vanjski Ø	108 mm
uključujući steznu maticu	da
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur