

**Garnitura folija, 10-dijelna 50×300 mm, C-čelik, debljina: 0,6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 478750 0,6 |
| GTIN | 2050001057501 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.

Čelik – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, svijetle površine (vel. 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

Namještanje alata; **podešavanje** aparata; **izjednačenje** tolerancija;
podlaganje naprava; **usmjeravanje** strojeva; **uređivanje** kalupa;
namještanje ležaja; **prilagodba** agregata;

Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; **usmjeravanje** obradaka itd.

Dio isporuke:

1 pakiranje s 10 listića.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|---------|
| Debljina | 0,6 mm |
| Materijal | C čelik |
| Granica odstupanja | ±10 µm |
| Širina folije | 50 mm |
| Duljina folije | 100 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Atribut imena proizvoda | C-čelik |
| Broj folija | 10 |
| Vrsta proizvoda | Podložna folija |