

**Brusni disk s čičkom s Navoj M 14, Vanjski Ø: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566960 115
GTIN	2050001029515
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

Odgovara:

Za filc na čičak **bez središnje rupe**.

Pažnja:

Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama **s brusnim pločama na čičak** 40 m/s.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vanjski Ø	115 mm
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur