

3M Scotch-Brite™

**Brusni filc na čičak SC-DH, Ø 178 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 566935 180    |
| GTIN           | 4046719011179 |
| Razred artikla | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prijanjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prijanjanje ploče na brusni tanjur (**cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965**).

**Upotreba:**

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Za **završnu obradu, matiranje, pretapljanje** s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za **jednostavne radove čišćenja** (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i **poravnjavanja**.

**Napomena:**

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. **567705 i dalje**.

**Tehnički opis**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Usporedba granulacije | 180      |
| Stupanj finoće        | srednje  |
| Izvedba               | A medium |
| Boja                  | crvena   |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ø ploče                        | 178 mm      |
| Serija                         | SC-DH       |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A           |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %     |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 178 mm    |
| Oznaka proizvođača             | SC-DH       |
| maksimalna brzina obujma       | 40 m/s      |
| Vrsta proizvoda                | Brusno runo |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Lakovi                         | prikladno                          |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

**Pribor**

Brusni disk s čičkom sCentriranje i navoj M 14 Vanjski Ø  
178 mm

566965 178

Brusni disk s čičkom sNavoj M 14 Vanjski Ø 178 mm

566960 178