

**Garnitura folija, 10-dijelna 50×300 mm, C-čelik, debljina: 1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478750 1
GTIN	2050001057549
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnom. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.

Čelik – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, svijetle površine (vel. 0,02 otporan na koroziju).

**Upotreba:**

**Namještanje** alata; **podešavanje** aparata; **izjednačenje** tolerancija; **podlaganje** naprava; **usmjeravanje** strojeva; **uređivanje** kalupa; **namještanje** ležaja; **prilagodba** agregata;

**Naknadno** podešavanje <BR/>noževa za rezanje; **usmjeravanje** obradaka itd.

**Dio isporuke:**

1 pakiranje s 10 listića.

**Tehnički opis**

Debljina	1 mm
Materijal	C čelik
Granica odstupanja	±13 µm
Širina folije	50 mm
Duljina folije	100 mm

Atribut imena proizvoda	C-čelik
Broj folija	10
Vrsta proizvoda	Podložna folija