

3M**Osnovna fiber ploča za brusni filc fleksibilna/glatka, Vanjski Ø: 125mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566692 125
GTIN	4046719523818
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Elastični posebni plastični tanjur **za fleksibilno brušenje bridova**. Idealan za granulaciju od 60 i finije.

Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
maksimalna brzina obujma	80 m/s
prikladno za Ø ploče	125 mm
Vanjski Ø	125 mm
uključujući steznu maticu	da
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur