

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 12$ mm,
Navoj M \times L: M6X110****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301361 M6X110 |
| GTIN | 4045197871688 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| \varnothing rupe D_1 | 6,5 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 110 mm |
| Korisna duljina L_1 | 60 mm |
| Navoj M | M6 |
| Vanjski $\varnothing D$ | 9,8 mm |
| \varnothing drške d | 12 mm |
| Prihvat | $\varnothing d = 12$ mm |
| Unutarje hlađenje | da |
| Vibracija | prigušeno |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |

