

uvex

Udobne zaštitne naočale za varenje uvex i-vo, stupanj zaštite: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096546 5
GTIN	4031101510798
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Moderne **zaštitne naočale za varenje sa savršenom percepcijom boje** zahvaljujući sivim staklima. **Mekane komponente** na nosu, čelu i kod uha smanjuju pritisak. Moguće je podesiti duljinu i nagib **naočalne ručke**. Zahvaljujući prevlaci uvex infradur plus, stakla su **iznutra zaštićena od zamagljivanja**, a izvana **otporna na ogrebotine**. Minimalizirano oštećivanje uslijed iskrenja. Nova tehnologija filtra pruža **zaštitu od ultraljubičastih i infracrvenih zraka** (zasljepljivanja).

Standard:

EN 166; EN 169

Karakteristika okvira: podesiva duljina naočalnih ručki

Prevlaka stakla: otporno na ogrebotine

Prevlaka stakla: bez zamagljivanja

UV-zaštita: UV400

Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Oznaka stakla: 5 W 1 FTKN

Tehnički opis

Materijal stakla naočala	Polikarbonat
Stupanj zaštite IR-filtar	5
UV-zaštita	UV400
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine

Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Oznaka stakla	5 W 1 FTKN
Serijska	i-vo
Okvirna oznaka	W 166 FT CE
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Karakteristika okvira	podesivi nagib naočalne ručke
Karakteristika okvira	podesiva duljina naočalnih ručki
Vrsta proizvoda	Naočale za zavarivanje