

## Dioptrijske zaštitne naočale uvex i-3 add, dioptrijska: 1.0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096570 1.0
GTIN	4031101554761
Razred artikla	04U

### Opis

#### Izvedba:

Moderne zaštitne naočale s **integriranom korekcijom dioptrije**. Rasterećuje oko, primjerice kod čitanja, i istovremeno štiti od mehaničkih opasnosti. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji stakala na donjem dijelu stakla integrirane su **dvije progresivne zone**, koje nimalo ne narušavaju geometriju stakala i optimalano prianjanje. Zahvaljujući prevlaci uvex supravision excellence stakla su **izrazito otporna na ogrebotine i trajno zaštićena od zamagljivanja. Moguće proizvoljno podešavanje nagiba ručki**. Korekcija za +1,0 dpt.

#### Standard:

EN 166; EN 170

#### Dio isporuke:

Uključuje mekanu futrolu za naočale s krpicom od mikrovlakana.

### Tehnički opis

Materijal stakla naočala	Polikarbonat
Dioptrijska	1
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine
Oznaka stakla	2C-1,2 W 1 FTKN
UV-zaštita	UV400

Seriya	i-3 add
Okvirna oznaka	W 166 FT CE 0196
Karakteristika okvira	podesivi nagib naočalne ručke
Karakteristika okvira	Podesivi podlošci za nos
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Vrsta proizvoda	Dioptrijske zaštitne naočale

---

## Pribor

Kutija za pohranu	096910
Futrola za naočale tip	096930
Zidni držača maramice za čišćenje naočala	096691