

Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE, navoj: G1col**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486250 G1
GTIN	2050001036346
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

Navoji po colu	11
Ø navoja	33,25 mm
Navoji	G1
Razred tolerancije	A
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Polje tolerancije	A
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100