

3M Scotch-Brite™

Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556100 1000
GTIN	3134375325875
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za poboljšanje laganih ogrebotina na metalima. Pogodan također za fina / vrlo fina laganih matiranja na čelicima i nemetalima.

Tehnički opis

Stupanj finoće	vrlo fina
Struktura filca	1000
Usporedba granulacije	600 - 1000

Boja	siva
Izvedba	S Ultra Fine
3M oznaka	CF-RL
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina valjka	115 mm
Duljina valjka	10 m
Atribut imena proizvoda	115 mm × 10 m
Vrsta proizvoda	Valjak s brusnim listovima od filca

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho

prikladno

Pribor

Ručni blok

556020

Trn

556030