

**Garant****CC.T 09T304, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T304 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje