

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7035-1
Dubina reza a _p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje