

**Garant****TNMG 160404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje