



Snažna stega „Revo“, Stezni raspon a: 600mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860291 600
GTIN	4008158040134
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica od svijetlo vučenog čelika, galvanski pocinčana. Pomični krak s dvostrukom zaštitom od klizanja. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Plastično kućište ojačano metalom. Sila stezanja do **8000 N**.

- **Izuzetno velike stezne površine s izmjenjivim zaštitnim kapama**
- **Izmjenjive zaštitne podloge obradaka**
- **Okretanjem donjeg dijela stezna se stega pretvara u rasteznu**
- **2-komponentna ručka s unutarnjim šesterokutom (SW6), praktična primjena stezne sile**

Upotreba:

Krakovi okružuju vodilicu, stoga je moguće stezanje i s bočne i stražnje strane stega. Time postaju dostupna stezna mjesta koja se ne mogu dosegnuti uobičajenim stegama. Za funkciju širenja **prilagodba bez alata**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 860290.

Tehnički opis

Težina	2,76 kg
--------	---------

Raspon širenja e	255 - 730 mm
Presjek vodilice	29×9 mm
Stezni raspon a	600 mm
Istovar b	95 mm
maksimalna sila stezanja	8000 N
Vrsta proizvoda	Stezačica