



Snažna stega „Revo“, Stezni raspon a: 1000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860291 1000
GTIN	4008158040158
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica od svijetlo vučenog čelika, galvanski pocinčana. Pomični krak s dvostrukom zaštitom od klizanja. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Plastično kućište ojačano metalom. Sila stezanja do **8000 N**.

- **Izuzetno velike stezne površine s izmjenjivim zaštitnim kapama**
- **Izmjenjive zaštitne podloge obradaka**
- **Okretanjem donjeg dijela stezna se stega pretvara u rasteznu**
- **2-komponentna ručka s unutarnjim šesterokutom (SW6), praktična primjena stezne sile**

Upotreba:

Krakovi okružuju vodilicu, stoga je moguće stezanje i s bočne i stražnje strane stega. Time postaju dostupna stezna mjesta koja se ne mogu dosegnuti uobičajenim stegama. Za funkciju širenja **prilagodba bez alata**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 860290.

Tehnički opis

Presjek vodilice	29×9 mm
------------------	---------

Istovar b	95 mm
Raspon širenja e	255 - 1130 mm
Stezni raspon a	1000 mm
Težina	3,45 kg
maksimalna sila stezanja	8000 N
Vrsta proizvoda	Stezačica