

Garant**Prihvat držača za unutarnje tokarenje s prorezom, HSK-T 63, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318831 12
GTIN	4045197905178
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

GARANT - Veća stabilnost i antivibracijsko djelovanje zahvaljujući obuhvaćanju držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	45 mm
L ₁	79,05 mm
Prihvat	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

