

Garant**eco držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi, PSC 63, za četverokutni držač: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318852 25
GTIN	4045197893307
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutaršnjim navojem.

GARANT - Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost procesa i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit. Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

za četverokutni držač	25 mm
Vanjski Ø D	102 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezna duljina I ₁	102 mm
B	40 mm
Prihvat	PSC 63

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika