

Garant**eco držač alata dijagonalni, 45° lijevi, PSC 63, za četverokutni držač: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318859 25
GTIN	4045197893345
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT - Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost procesa i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit. Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

Postavljanje vrha na sredinu f	12,7 mm
Vanjski Ø D	94 mm
B	40 mm
za četverokutni držač	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika