

Garant**Eco BMT poprečni prihvat za alat, BMT: 55/D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenjskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

Tehnički opis

L ₁	64 mm
Prikladni strojevi	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b ₂	52,5 mm
h ₁	20 mm

L ₂	64 mm
x	95 mm
h ₂	94 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač