

Garant**BMT prihvat držača za unutarnje tokarenje, BMT: 55/D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za unutarnje i vanjsko hlađenje.

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje ili svrdlom s okretnom pločicom.

Tehnički opis

x	60 mm
Prikladni strojevi	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l_1	90 mm
Z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač