



**Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 100, stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 1 mm): 40mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329954 40
GTIN	2050001925336
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni  $\emptyset$  stezanja prilikom narudžbe.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave **dostupne na upit!**

**Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

## Tehnički opis

Stezni $\emptyset$	40 mm
Površina stezanja	Poprečni i uzdužni žljebovi
Tvrdoća	60 HR
Profil	okruglo

Duljina D (L)	59 mm
Prihvat	SK 100
Vrsta proizvoda	Stezna glava