

**Stezna glava mekana, SK 100, Ø početnog bušenja: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329956 30
GTIN	2050001925954
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave **dostupne na upit!**

Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Tehnički opis

Ø početnog bušenja	30 mm
Tvrdoća	60 HR
Profil	okruglo
Duljina D (L)	59 mm
Prihvat	SK 100

Vrsta proizvoda

Stezna glava