

**Digitalni hidraulički dinamometar, mjerno područje: 0-320kN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Hidraulički prihvatnik sile s digitalnim manometrom. Robusni, jednostavni mehanički dizajn čini ga idealnim za teške uvjete rada. 4 1/2-znamenasti zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za direktan prikaz vrijednosti sile omogućuje optimalno očitavanje vrijednosti sile.

Dodatan grafički prikaz s funkcijom spore kazaljke pokazuje naginjanje trenutnog nazivnog tereta. Min. / Maks.-memorija i funkcija tare dostupni su neovisno o glavnom indikatoru. Za jednostavan i otporan na smetnje prijenos podataka, CPG1200 ima mikro USB sučelje; 3 x M5 montažni navoj na dnu kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje prikaznu jedinicu, 3 baterije br. 081561 vel. LR6, certifikat o kalibriranju i transportni kofer.

Tehnički opis

Površina klipa	80 cm ²
Mjerno područje	0 - 320 kN
Korak	0,1 kN
visina dinamometra	41 mm
Ø dinamometar	138 mm
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Granica odstupanja	± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit %
Ø klip	100 mm
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Okretljiv zaslona	300 stupanj
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dinamometar

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------