

**Digitalni hidraulički dinamometar, mjerno područje: 0-2kN****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479130 0-2 |
| GTIN | 2050001674715 |
| Razred artikla | 47F |

Opis**Izvedba:**

Hidraulički prihvatnik sile s digitalnim manometrom. Robusni, jednostavni mehanički dizajn čini ga idealnim za teške uvjete rada. 4 1/2-znamenasti zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za direktan prikaz vrijednosti sile omogućuje optimalno očitavanje vrijednosti sile.

Dodatan grafički prikaz s funkcijom spore kazaljke pokazuje naginjanje trenutnog nazivnog tereta. Min. / Maks.-memorija i funkcija tare dostupni su neovisno o glavnom indikatoru. Za jednostavan i otporan na smetnje prijenos podataka, CPG1200 ima mikro USB sučelje; 3 x M5 montažni navoj na dnu kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje prikaznu jedinicu, 3 baterije br. 081561 vel. LR6, certifikat o kalibriranju i transportni kofer.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Mjerno područje | 0 - 2 kN |
| Ø dinamometar | 75 mm |
| Korak | 0,01 kN |
| Površina klipa | 10 cm ² |
| visina dinamometra | 30 mm |
| Radna temperatura | -10 - 50 °C |
| Granica odstupanja | ± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit % |
| Ø klip | 45 mm |
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Okretljiv zaslona | 300 stupanj |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Dinamometar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|