

3M**Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano, 140×115×5 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557545 60
GTIN	4046719201662
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusna spužva s pjenastom strukturom **koja raspoređuje pritisak**. Obložena korundom (A). Jednostrano obložena.

Prednost:

- **Elastična, bez presavijanja i nabora.**
- **Sve spužve su ujedno prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perive.**

Upotreba:

Fino brušenje kontura, bridova i na teško dostupnim mjestima, npr. priprema prije lakiranja, čišćenja. Mokro i suho brušenje.

Tehnički opis

Granulacija	60
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
širina	115 mm

Visina	5 mm
Duljina	140 mm
Atribut imena proizvoda	140×115×5 mm
Broj spužvi, podloški	20
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		