



## Cilindrični dinamometar Medio Line Newton, maks. područje vaganja: 3N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479417 3
GTIN	7612348400034
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Precizne vage s točnošću  $\pm 0,3$  % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

#### Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

### Tehnički opis

maksimalno područje vaganja	3 N
Duljina skale	100 mm
Prihvat tereta	Kuka
Podjela	0,02 N
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda

Opružna vaga

**Usluge**

KalibriranjeOpružna vaga tip F

027730 F

**Pribor**

Set za adaptaciju tip MEDIO

479421 MEDIO

Kuka i kopčaza Micro/Medio

479428

Pokazivač tip MEDIO

479429 MEDIO