

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina L ₂	9,6 mm
ISO kod držača	E10K SDQCR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500