

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	9 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Duljina izboja L ₁	30 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	125 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500