

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	49 mm
Stezna visina L_2	39 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Duljina glave L_1	40 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
ISO kod držača	A40T SVUBR/L16
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Podložna pločica	269005 8
Ukupna duljina L	300 mm
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Podložna pločica tip 8	269005 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500