

**Digitalni manometar, Područje prikaza: 0-10bar****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Digitalni manometar s pozadinskim osvjetljenjem u čvrstom plastičnom kućištu za nadzor i mjerenje tlaka u suhom komprimiranom zraku bez ulja i netoksičnim neagresivnim plinovima. 3-znamenasti LCD prikaz sa 7 segmenata i pozadinskim osvjetljenjem.

Dio isporuke:

Uključuje bateriju CR2032.

Napomena:

Odgovarajuća okrugla baterija nalazi se pod br. 081560 CR2032.

Tehnički opis

Područje prikaza manometra	0 - 10 bar
Duljina	30 mm
širina	30 mm
Visina	36,8 mm
Priključni navoj	1/4 AG col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Hidraulični manometar