

Mitutoyo**Digitalni mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nulte točke. **Kombinirana račna** (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

Prednost:

Smanjenje vremena mjerenja za do 40 % korakom vretena za 2 mm.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 etalon.

Tehnički opis

Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Kosina osovine	2 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	2 µm
Broj sadržanih baterija	1

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------