

Mitutoyo

Ticalo sa mjernim satom s ticalom duljine 17,4 mm, mjereno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

S podjelom skale 1/100.

Mitutoyo← Mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	0,3 N
Mjerna kuglaØ	2 mm
Ø kućišta	40 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Duljina mjernog kraka	17,4 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510