

BMI®**Tračni metar, duljina trake: 3m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462120 3
GTIN	4007368113393
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjjetljenja.

Tehnički opis

Visina kućišta	57 mm
Širina trake	13 mm
Širina kućišta	26 mm
Duljina kućišta	58 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1

Vrsta proizvoda

Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5