

KERN**Platformске vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 150kg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479600 150
GTIN	4045761192065
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Čvrsta vaga za pakete.
- Jednostavno rukovanje putem četiri tipke.
- Zaslon s visinom brojki 25 mm može se udaljiti od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću 2 m dugačkog fleksibilnog kabla.
- Moguć mrežni i baterijski pogon. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Tehnički opis

Neto težina	3,8 kg
Jedinica prikaza, širina	215 mm
Jedinica prikaza, dubina	110 mm
Očitavanje	50 g
Jedinica prikaza, visina	50 mm

Mogućnost reduciranja	50 g
maksimalno područje vaganja	0 - 150 kg
Oznaka proizvođača	EOB
Dimenzija ploče za vaganje	315×305 mm
Kalibriranje	K2
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Visina znakova, jedinica prikaza	25 mm
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 150 kg	027700 150
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------