

**Garant**
**ONEU 05T6 ANER, HB7520, tip: ST1400**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Razred artikla	21A

### Opis

**Izvedba:**

Dvostrano s 2 x 8 reznih oštrica.

**Preporuka:**

**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mm

Tip: ST1400

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,25 mm

### Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	16
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ONEU 05T6 ANER

Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		