

## Garant

**Držac za izradu utora, dugačka izvedba Ø DS 25 mm, od širine utora m: 8mm**



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 290350 8      |
| GTIN           | 4045197880963 |
| Razred artikla | 29K           |

### Opis

#### Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

#### Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

### Tehnički opis

|  |          |
|--|----------|
| prikladno za širinu utora m              | 8 mm     |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$ | 21,7 mm  |
| Korisna duljina $L_1$                    | 100 mm   |
| Vijak                                    | 290399 2 |
| Udaljenost vrha od osi                   | 11 mm    |
| Ø drške                                  | 25 mm    |
| Nosač oštrica Ø $D_1$                    | 20 mm    |
| Unutarnje hlađenje                       | da       |
| Duljina drške $L_s$                      | 90 mm    |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Drška           | Kombinirana drška                   |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |

---

**Pribor**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Pričvrсни vijak tip 2 | 290399 2 |
|-----------------------|----------|