

Garant

Držac za izradu utora, dugačka izvedba Ø DS 32 mm, od širine utora m: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290353 10
GTIN	4045197881045
Razred artikla	29K

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	27,37 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	27,73 mm
Vijak	290399 3
prikladno za širinu utora m	10 mm
prikladno za širinu utora m	12 mm
Korisna duljina L_1	126 mm
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Ø drške	32 mm
Nosač oštrica Ø D_1	25 mm

Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L _s	100 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Pričvrсни vijak tip 3	290399 3
-----------------------	----------