

Garant**Držac za izradu utora, standardni Ø DS 25 mm, od širine utora m: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290355 5
GTIN	4045197881113
Razred artikla	29K

Opis**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

prikladno za širinu utora m	5 mm
Vijak	290399 1
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	12,82 mm
Korisna duljina L_1	46 mm
Udaljenost vrha od osi	6,35 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø D_1	12 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L _s	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Pričvrtni vijak tip 1	290399 1
-----------------------	----------