

**Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F, 40 mm × 25 m, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557730 80
GTIN	4018875186855
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, **normalnim korundom (A)**, povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prijanjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.

Tip **VSM KK 114 F**: Tkanina **smeđa, za zahtjevne radove brušenja**. Kvalitetna tkanina **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Pakiranje **s nožem za odrezivanje trake**.

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

Tehnički opis

Granulacija	80
Stupanj finoće	grubo
Serija	KK114F
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnih traka	40 mm
Duljina brusnih traka	25 m
Atribut imena proizvoda	40 mm × 25 m
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		