

## Garant

### Držač za izradu utora, standardni Ø DS 32 mm, od širine utora m: 4mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290358 4
GTIN	4045197881182
Razred artikla	29K

#### Opis

##### Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

##### Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

#### Tehnički opis

Vijak	290399 1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	40 mm
prikladno za širinu utora m	4 mm
prikladno za širinu utora m	5 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	10,71 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	10,91 mm
Udaljenost vrha od osi	5,35 mm
Ø drške	32 mm

Nosač oštrica $\varnothing D_1$	10 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške $L_s$	100 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

---

**Pribor**

Pričvrtni vijak tip 1	290399 1
-----------------------	----------