



## Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip ESD, širina oštrice b: 5,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	660050 5,5
GTIN	7610733256105
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

**SwissGrip čvrsta drška** s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim i masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. **Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni. Odvojene planparalelne oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta. Drška alata od provodljive plastike, **prikladna za ESD**.

#### Prednost:

- **Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.**
- **Nema Cam-out efekta.**
- **Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.**
- **Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.**
- **Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.**

#### Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

### Tehnički opis

ukupna duljina	220 mm
Debljina oštrice a	0,8 mm
Oznaka oštrice	3
Širina oštrice b	5,5 mm

Aktivacijski imbus	ne
Duljina cilindričnog dijela	120 mm
Vrh oštrice	crna
prolazna oštrica	ne
Serijska	SwissGrip ESD
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Profil progona	Ravni odvijač
Izvedba drške	okrugle
Udarna kapica	ne
Materijal	PB Swiss Tools posebna legura
Površina	poniklano i kromirano
Vrsta proizvoda	Odvijači