



## 6-kutni odvijač za primjenu u elektronici ESD, broj odvijača: 3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	627495 3
GTIN	7610733268498
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako **okretnom kapicom** (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana **zona brzih okreta** za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i **zona sile** za prijenos viših momenata.

**Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Poniklana i kromirana površina.

Drška alata od provodljive plastike, **ESD prikladna**.

#### Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

### Tehnički opis

ukupna duljina	191 mm
Imbus	3 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Profil progona	6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Okretnjiva kapica	da
Kuglasta glava	ne
Vrsta proizvoda	Odvijač

