

**Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F, 25 mm × 50 m, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 557800 180    |
| GTIN           | 4018875266526 |
| Razred artikla | 56V           |

**Opis****Izvedba:**

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, **normalnim korundom (A)**, povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prijanjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.

Tip **VSM KK 114 F**: Tkanina **smeđa, za zahtjevne radove brušenja**. Kvalitetna tkanina **naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej** i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti a da se ne stvore resice.

Pakiranje **s nožem za odrezivanje trake**.

**Upotreba:**

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

**Tehnički opis**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Granulacija                    | 180                 |
| Stupanj finoće                 | fino                |
| Sredstvo za brušenje           | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Širina brusnih traka    | 25 mm        |
| Duljina brusnih traka   | 50 m         |
| Atribut imena proizvoda | 25 mm × 50 m |
| Vrsta proizvoda         | Brusno tkivo |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Lakovi                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |